



Bac de transport empilable galvanisé, Type: 3



Données de commande

N° commande	963386 3
GTIN	4052939494883
Classe d'article	96H

Description

Exécution:

En tôle d'acier pour charges lourdes.
Grande capacité de gerbage.
Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.
Galvanisé à chaud. **DIN EN ISO 1461.**
Hauteur: 150 mm
Largeur: 213 mm
Profondeur: 327 mm
Dim. nom. largeur: 200 mm
Dim. nom. profondeur: 300 mm

Description technique

Largeur	213 mm
Couleur	galvanisé à chaud
Hauteur	150 mm
Charge de gerbage	1000 kg
Matière	Tôle d'acier
Volume	8 l

Type de poignée	Poignée abattante
Charge admissible	60 kg
Profondeur	327 mm
Type	3
Rebord de gerbage enroulé 4 côtés	oui
Dim. nom. largeur	200 mm
Dim. nom. profondeur	300 mm
Référence fabricant	Série 14/6
Type de produit	Bac de transport empilable