



Bac de transport empilable galvanisé, Type: 2H



Données de commande

N° commande	963386 2H
GTIN	4052939495132
Classe d'article	96H

Description

Exécution:

En tôle d'acier pour charges lourdes.
Grande capacité de gerbage.
Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.
Galvanisé à chaud. **DIN EN ISO 1461.**
Hauteur: 120 mm
Largeur: 321 mm
Profondeur: 479 mm
Dim. nom. largeur: 300 mm
Dim. nom. profondeur: 450 mm

Description technique

Rebord de gerbage enroulé 4 côtés	oui
Type	2H
Charge admissible	100 kg
Volume	14,2 l
Profondeur	479 mm
Type de poignée	Poignée abattante
Hauteur	120 mm

Largeur	321 mm
Matière	Tôle d'acier
Charge de gerbage	1000 kg
Couleur	galvanisé à chaud
Dim. nom. largeur	300 mm
Dim. nom. profondeur	450 mm
Référence fabricant	Série 14/6
Type de produit	Bac de transport empilable