

 SCHAFFER

Bac de transport empilable galvanisé, Type: 2



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 963386 2 |
| GTIN | 4052939494814 |
| Classe d'article | 96H |

Description

Exécution:

En tôle d'acier pour charges lourdes.
Grande capacité de gerbage.
Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.
Galvanisé à chaud. **DIN EN ISO 1461.**
Hauteur: 200 mm
Largeur: 321 mm
Profondeur: 479 mm
Dim. nom. largeur: 300 mm
Dim. nom. profondeur: 450 mm

Description technique

| | |
|-------------------|-------------------|
| Type de poignée | Poignée abattante |
| Charge de gerbage | 1200 kg |
| Matière | Tôle d'acier |
| Volume | 24,9 l |
| Profondeur | 479 mm |
| Couleur | galvanisé à chaud |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Type | 2 |
| Largeur | 321 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Charge admissible | 120 kg |
| Rebord de gerbage enroulé 4 côtés | oui |
| Dim. nom. largeur | 300 mm |
| Dim. nom. profondeur | 450 mm |
| Référence fabricant | Série 14/6 |
| Type de produit | Bac de transport empilable |