

 SCHAFFER

Bac de transport empilable galvanisé, Type: 2Z



Données de commande

N° commande	963386 2Z
GTIN	4052941202711
Classe d'article	96H

Description

Exécution:

En tôle d'acier pour charges lourdes.
Grande capacité de gerbage.
Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.
Galvanisé à chaud. **DIN EN ISO 1461.**
Hauteur: 300 mm
Largeur: 321 mm
Profondeur: 477 mm
Dim. nom. largeur: 300 mm
Dim. nom. profondeur: 450 mm

Description technique

Hauteur	300 mm
Charge de gerbage	1200 kg
Largeur	321 mm
Type de poignée	Poignée abattante
Charge admissible	150 kg

Rebord de gerbage enroulé 4 côtés	oui
Couleur	galvanisé à chaud
Type	2Z
Volume	38,4 l
Profondeur	477 mm
Matière	Tôle d'acier
Dim. nom. largeur	300 mm
Dim. nom. profondeur	450 mm
Référence fabricant	Série 14/6
Type de produit	Bac de transport empilable