

 SCHAFFER

## Bac de transport empilable galvanisé, Type: 1



### Données de commande

N° commande	963386 1
GTIN	4052939493718
Classe d'article	96H

### Description

#### Exécution:

En tôle d'acier pour charges lourdes.  
Grande capacité de gerbage.  
Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.  
Galvanisé à chaud. **DIN EN ISO 1461.**  
Hauteur: 296 mm  
Largeur: 480 mm  
Profondeur: 660 mm  
Dim. nom. largeur: 450 mm  
Dim. nom. profondeur: 630 mm

### Description technique

Largeur	480 mm
Volume	79 l
Profondeur	660 mm
Matière	Tôle d'acier
Charge de gerbage	2500 kg
Type de poignée	Poignée abattante

Couleur	galvanisé à chaud
Hauteur	296 mm
Type	1
Rebord de gerbage enroulé 4 côtés	oui
Charge admissible	250 kg
Dim. nom. largeur	450 mm
Dim. nom. profondeur	630 mm
Référence fabricant	Série 14/6
Type de produit	Bac de transport empilable

---

## Accessoires

Couvercle anti-poussièregalvanisé Pour caisse d'empilage Type 1	963389 1
---	----------