

Bac de rétention pour IBC de 1000 l verni, Nombre de IBC×IBC Contenu (l): 2X1000



Données de commande

N° commande	981310 2X1000
GTIN	2050001937629
Classe d'article	96U

Description

REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

Exécution:

En tôle d'acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.

Avec caillebotis galvanisé.

Utilisation:

Pour un stockage sûr de conteneurs **IBC** (Intermediate Bulk-Container) et **KTC** (cubitainers). **Pour liquides inflammables** des catégories SGH 1 – 3 ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique** des catégories SGH 1 – 4.

Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Coloris:

En standard, bleu clair RAL 5012.

Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3

Volume de récupération: 1000 l

Hauteur: 435 mm

Largeur: 2650 mm

Profondeur: 1300 mm

Capacité de stockage IBC/KTC: 2

Charge de surface: 1000 kg/m²

Description technique

Poids verni	226 kg
-------------	--------

Poids galvanisé	239 kg
Nombre d'IBC	2
Largeur	2650 mm
Volume de récupération	1000 l
Capacité de stockage IBC/KTC	2
Profondeur	1300 mm
Hauteur	435 mm
Charge de surface	1000 kg/m ²
Epaisseur du matériau	3 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Type de produit	Bacs de rétention