



Bac de rétention pour IBC de 1000 l avec surface en PE, Nombre de IBC×IBC Contenu (l): 1X1000



Données de commande

N° commande	981445 1X1000
GTIN	4250101106743
Classe d'article	96V

Description

Exécution:

En polyéthylène (PE) – léger, résistant aux intempéries, robuste.

Utilisation:

Pour un stockage sûr de conteneurs **IBC** (Intermediate Bulk-Container) et **KTC** (cubitainers). **Pour stockage de liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 – 4.** Particulièrement **résistants aux acides, bases** et huiles. Suivant le poids à vide de l'IBC/du KTC, conviennent pour les liquides présentant un poids maximal spécifique de 1800 kg/m³.

Stockage de produits inflammables interdit (applicable en Allemagne).

Norme:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Stockage: Stockage de substances nuisibles pour l'environnement

Volume de récupération: 1000 l

Hauteur: 970 mm

Largeur: 1430 mm

Profondeur: 1430 mm

Charge admissible par emplacement: 2000 kg

Poids: 96 kg

Description technique

Largeur	1430 mm
Volume de récupération	1000 l
Profondeur	1430 mm
Charge admissible par emplacement	2000 kg
Hauteur	970 mm
Poids	96 kg
Capacité IBC	1000 l
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage de substances inflammables interdit
Stockage	Stockage de substances irritantes autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Type de produit	Bacs de rétention