

## Bac de rétention pour fûts de 200 l galvanisé, à roulettes, Nombre de fût×volume de fût (l): 1X200



### Données de commande

N° commande	981260 1X200
GTIN	2050002050587
Classe d'article	96U

### Description

#### Exécution:

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices en polyamide (Ø 180 mm). 1 roue directrice avec blocage. Avec poignée et caillebotis galvanisé. **Avec sangle de maintien.**  
Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.

#### Utilisation:

Pour un transport sûr en fûts de 200 l dans l'usine. **Pour liquides inflammables** des catégories SGH 1 – 3 ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique** des catégories SGH 1 – 4.

#### Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Remarque(s):

Supports et systèmes de basculement pour fûts de 200 l, voir codes art. 981480 – 981485.

Stockage: Stockage de substances inflammables autorisé

Volume de récupération: 203 l

Hauteur d'appui: 610 mm

Largeur: 800 mm

Profondeur: 800 mm

Capacité de stockage fûts de 200 litres: 1

Charge de surface: 1000 kg/m<sup>2</sup>

## Description technique

Profondeur	800 mm
Volume de récupération	203 l
Largeur	800 mm
Capacité	200 l
Sangle de maintien	1× pour 1 fût
Poids	75 kg
Nombre de fûts	1
Capacité de stockage fûts de 200 litres	1
Hauteur d'appui	610 mm
Charge de surface	1000 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur du matériau	3 mm
Matière	galvanisé
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Type de produit	Bacs de rétention