



## Bac de rétention pour IBC de 1000 l avec surface en PE, Nombre de IBC×IBC Contenu (l): 2X1000



### Données de commande

N° commande	981445 2X1000
GTIN	4250101106774
Classe d'article	96V

### Description

#### Exécution:

En polyéthylène (PE) – léger, résistant aux intempéries, robuste.

#### Utilisation:

Pour un stockage sûr de conteneurs **IBC** (Intermediate Bulk-Container) et **KTC** (cubitainers). **Pour stockage de liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 – 4.** Particulièrement **résistants aux acides, bases** et huiles. Suivant le poids à vide de l'IBC/du KTC, conviennent pour les liquides présentant un poids maximal spécifique de 1800 kg/m<sup>3</sup>.

**Stockage de produits inflammables interdit** (applicable en Allemagne).

#### Norme:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Stockage: Stockage de substances nuisibles pour l'environnement

Volume de récupération: 1000 l

Hauteur: 720 mm

Largeur: 2280 mm

Profondeur: 1430 mm

Charge admissible par emplacement: 2000 kg

Poids: 141 kg

### Description technique

Charge admissible par emplacement	2000 kg
Capacité IBC	1000 l
Profondeur	1430 mm
Volume de récupération	1000 l
Hauteur	720 mm
Largeur	2280 mm
Poids	141 kg
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage de substances inflammables interdit
Stockage	Stockage de substances irritantes autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Type de produit	Bacs de rétention