



Bac de rétention pour fûts de 60 l avec caillebotis en PE, Nombre de fût×volume de fût (l) / Type: 2X60/F



Données de commande

N° commande	981370 2X60/F
GTIN	4250101102271
Classe d'article	96V

Description

Exécution:

En polyéthylène (PE) – léger, résistant aux intempéries, robuste. Forme conique: La surface de pose sur le caillebotis est supérieure à celle au fond du bac. L'utilisation d'un caillebotis permet également de stocker 2 fûts.

Utilisation:

Sans pieds-socles – pour pose directe sur le sol ou sur une europalette. Réf. type F: avec 4 pieds-socles (garde au sol 100 mm) – pour transport dans l'usine avec un chariot élévateur / chariot à fourche.

Stockage de produits inflammables interdit (applicable en Allemagne).

Norme:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Remarque(s):

Support pour fûts de 60 l, voir 981490.

Description technique

Profondeur	525 mm
------------	--------

Nombre de fûts	2
Hauteur	330 mm
Capacité	60 l
Largeur	725 mm
Volume de récupération	60 l
Charge admissible	150 kg
Equipped with feet	oui
Stockage	Stockage de substances inflammables interdit
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Type de produit	Bacs de rétention