

**Bac de rétention pour IBC de 1000 l avec caillebotis galvanisé, Nombre de IBC×IBC Contenu (l): 2X1000****Données de commande**

N° commande	981460 2X1000
GTIN	4250101100734
Classe d'article	96V

Description**Exécution:**

En polyéthylène (PE) – léger, résistant aux intempéries, robuste.

Utilisation:

Pour un stockage sûr de conteneurs **IBC** (Intermediate Bulk-Container) et **KTC** (cubitainers). **Pour stockage de liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 – 4.** Particulièrement **résistants aux acides, bases** et huiles. Suivant le poids à vide de l'IBC/du KTC, conviennent pour les liquides présentant un poids maximal spécifique de 1800 kg/m³.

Stockage de produits inflammables interdit (applicable en Allemagne).

Norme:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Description technique

Volume de récupération	1000 l
Charge admissible	4000 kg
Hauteur	580 mm
Largeur	2530 mm
Capacité IBC	1000 l

Profondeur	1320 mm
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Stockage	Stockage de substances irritantes autorisé
Stockage	Stockage de substances inflammables interdit
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Type de produit	Bacs de rétention