



Bac de rétention pour IBC de 1000 l avec caillebotis en PE, Nombre de IBC×IBC Contenu (l): 2X1000



Données de commande

N° commande	981465 2X1000
GTIN	4250101100543
Classe d'article	96V

Description

Exécution:

En polyéthylène (PE) – léger, résistant aux intempéries, robuste.

Utilisation:

Pour un stockage sûr de conteneurs **IBC** (Intermediate Bulk-Container) et **KTC** (cubitainers). **Pour stockage de liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 – 4.** Particulièrement **résistants aux acides, bases** et huiles. Suivant le poids à vide de l'IBC/du KTC, conviennent pour les liquides présentant un poids maximal spécifique de 1800 kg/m³.

Stockage de produits inflammables interdit (applicable en Allemagne).

Norme:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Description technique

Profondeur	1320 mm
Hauteur	610 mm
Charge admissible	4000 kg
Capacité IBC	1000 l
Volume de récupération	1000 l

Largeur	2530 mm
Stockage	Stockage de substances inflammables interdit
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage de substances irritantes autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Type de produit	Bacs de rétention