

## Bac de rétention pour IBC de 1000 l galvanisé, Nombre de IBC×IBC Contenu (l): 1X1000



### Données de commande

N° commande	981300 1X1000
GTIN	4052462000292
Classe d'article	96U

### Description

#### Exécution:

En tôle d'acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.

Avec caillebotis galvanisé.

Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.

#### Utilisation:

Pour un stockage sûr de conteneurs **IBC** (Intermediate Bulk-Container) et **KTC** (cubitainers). **Pour liquides inflammables** des catégories SGH 1 – 3 ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique** des catégories SGH 1 – 4.

#### Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

### Description technique

Poids verni	180 kg
Capacité de stockage IBC/KTC	1
Hauteur	630 mm

Profondeur	1460 mm
Volume de récupération	1000 l
Nombre d'IBC	1
Largeur	1460 mm
Poids galvanisé	194 kg
Charge de surface	1000 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur du matériau	3 mm
Matière	galvanisé
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Type de produit	Bacs de rétention