

Bac de rétention pour fûts de 60 l verni avec caillebotis, Nombre de fût×volume de fût (l): 4X60



Données de commande

N° commande	981215 4X60
GTIN	2050001937520
Classe d'article	96U

Description

Exécution:

En tôle d'acier de 3 mm. Garde au sol : 100 mm. Avec caillebotis galvanisé.

Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité et le soutirage de fûts de 60 l et de petits récipients. **Pour liquides inflammables** des catégories SGH 1 – 3 ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique** des catégories SGH 1 – 4.

Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Coloris:

En standard, bleu clair RAL 5012.

Remarque(s):

Support pour fûts de 60 l, voir 981490.

Description technique

Hauteur	220 mm
Capacité	60 l

Nombre de fûts	4
Volume de récupération	61 l
Poids	46 kg
Profondeur	800 mm
Largeur	900 mm
Capacité de stockage fûts de 60 litres	4
Charge de surface	1000 kg/m ²
Epaisseur du matériau	3 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Type de produit	Bacs de rétention