



## Bac de rétention pour fûts de 200 l avec caillebotis galvanisé, Nombre de fût×volume de fût (l): 4X200



### Données de commande

N° commande	981425 4X200
GTIN	4250101149719
Classe d'article	96V

### Description

#### Exécution:

Avec évidements; les bacs peuvent ainsi être directement déplacés à l'aide de chariots élévateurs. Ne transporter que des bacs de rétention vides.

#### Utilisation:

**Stockage de produits inflammables interdit** (applicable en Allemagne).

#### Norme:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

### Description technique

Profondeur	1235 mm
Poids	37 kg
Hauteur	275 mm
Volume de récupération	255 l
Charge admissible	950 kg

Capacité	200 l
Nombre de fûts	4
Largeur	1235 mm
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Stockage	Stockage de substances irritantes autorisé
Stockage	Stockage de substances inflammables interdit
Type de produit	Bacs de rétention