

Bac de rétention pour fûts de 200 l galvanisé avec caillebotis, Nombre de fût×volume de fût (l): 2X200



Données de commande

N° commande	981235 2X200
GTIN	4052462022546
Classe d'article	96U

Description

Exécution:

Garde au sol 100 mm pour transport avec transpalette / chariot élévateur à fourche. Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.

Avec caillebotis galvanisé.

Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité et le soutirage de fûts de 200 l et de petits récipients. **Pour liquides inflammables** des catégories SGH 1 – 3 ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique** des catégories SGH 1 – 4.

Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Remarque(s):

Supports pour fûts de 200 l, voir 981480 et 981490.

Description technique

Poids	72 kg
Volume de récupération	215 l

Capacité de stockage fûts de 200 litres	2
Largeur	1200 mm
Nombre de fûts	2
Capacité	200 l
Hauteur	365 mm
Profondeur	800 mm
Charge de surface	1000 kg/m ²
Epaisseur du matériau	3 mm
Matière	galvanisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Type de produit	Bacs de rétention