


Bordure, Jaune, Angle: 22,5OUTdegré



Données de commande

N° commande	964558 22,5OUT
GTIN	662641861329
Classe d'article	96C

Description

Exécution:

- **Tapis industriels avec surface antidérapante fermée.**
- **Le matériau de 13mm d'épaisseur permet une utilisation très ergonomique et un effet antifatigue.**
- **Le système d'assemblage flexible (dalle 91×91 cm, angle intérieur (45°) et angle extérieur (22,5°)) permet une adaptation optimale aux installations existantes.**
- **Bordures flexibles permettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.**
- **Résistance au glissement R9 suivant DIN51130 et BGR181. Mélange 100 % caoutchouc naturel pour usage général.**
- **Sans métaux lourds ni silicones, convient donc pour les peintures.**
- **Sans DOP, DMF ni substances appauvrissant la couche d'ozone.**

Bordures emboîtables **avec** picots de fixation 76 cm. Couleur: jaune. Bordures emboîtables **sans** picots de fixation 76 cm ou **avec** picots de fixation 36 cm, couleur: jaune.

Adapté(s) pour:

Les bordures 964558 réf. 22,5IN et 22,5OUT conviennent aux tapis de travail 964556 réf. 22,5.

Description technique

Picots de fixation	sans picots de fixation
Matière	Mélange de caoutchouc naturel
Angle	22,5 degré

Longueur	76 cm
Référence fabricant	Skywalker HD o-Curve™ Ramp Nitrile Male
Confort position debout	Antidérapant
Confort position debout	Antifatigue
Confort position debout	Isolation (température)
Protection antichocs	Plancher
Propriété du matériau	non résistant à l'huile
Attribut des noms de produit	Jaune
Couleur	jaune
Type de produit	Bordure