


**Bordure, Jaune, Type: 0****Données de commande**

N° commande	964559 0
GTIN	662641844735
Classe d'article	96C

**Description****Exécution:**

- **Tapis industriels avec surface antidérapante fermée.**
- **Le matériau de 13mm d'épaisseur permet une utilisation très ergonomique et un effet antifatigue.**
- **Le système d'assemblage flexible (dalle 91×91 cm, angle intérieur (45°) et angle extérieur (22,5°)) permet une adaptation optimale aux installations existantes.**
- **Bordures flexibles permettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.**
- **Résistance au glissement R9 suivant DIN51130 et BGR181. Mélange 100 % caoutchouc naturel pour usage général.**
- **Sans métaux lourds ni silicones, convient donc pour les peintures.**
- **Sans DOP, DMF ni substances appauvrissant la couche d'ozone.**

Bordures 91 cm, peuvent être jointes aux dalles. Couleur: jaune. Bordure **sans** picots de fixation.

**Adapté(s) pour:**

La bordure 964559 réf. 0 et 1 convient aux tapis de travail 964555.

**Description technique**

Matière	Mélange de caoutchouc naturel
Longueur	91 cm
Type	0

Picots de fixation	sans picots de fixation
Référence fabricant	Skywalker HD™ Ramp Nitrile Female
Confort position debout	Antifatigue
Confort position debout	Antidérapant
Confort position debout	Isolation (température)
Protection antichocs	Plancher
Propriété du matériau	non résistant à l'huile
Attribut des noms de produit	Jaune
Couleur	jaune
Type de produit	Bordure