


## Bordure, Jaune, Type: 1



### Données de commande

N° commande	964559 1
GTIN	662641844704
Classe d'article	96C

### Description

#### Exécution:

- **Tapis industriels avec surface antidérapante fermée.**
- **Le matériau de 13mm d'épaisseur permet une utilisation très ergonomique et un effet antifatique.**
- **Le système d'assemblage flexible (dalle 91×91 cm, angle intérieur (45°) et angle extérieur (22,5°)) permet une adaptation optimale aux installations existantes.**
- **Bordures flexibles permettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.**
- **Résistance au glissement R9 suivant DIN51130 et BGR181. Mélange 100 % caoutchouc naturel pour usage général.**
- **Sans métaux lourds ni silicones, convient donc pour les peintures.**
- **Sans DOP, DMF ni substances appauvrissant la couche d'ozone.**

Bordures 91 cm, peuvent être jointes aux dalles. Couleur: jaune. Bordure **avec** picots de fixation.

#### Adapté(s) pour:

La bordure 964559 réf. 0 et 1 convient aux tapis de travail 964555.

### Description technique

Picots de fixation	avec picots de fixation
Type	1
Matière	Mélange de caoutchouc naturel

Longueur	91 cm
Référence fabricant	Skywalker HD™ Ramp Nitrile Male
Confort position debout	Antifatigue
Confort position debout	Antidérapant
Confort position debout	Isolation (température)
Protection antichocs	Plancher
Propriété du matériau	non résistant à l'huile
Attribut des noms de produit	Jaune
Couleur	jaune
Type de produit	Bordure