


## Tapis de travail d'angle Longueur 91 cm, noir, Angle: 22,5degré



### Données de commande

N° commande	964556 22,5
GTIN	662641861268
Classe d'article	96C

### Description

#### Exécution:

- **Tapis industriels avec surface antidérapante fermée.**
- **Le matériau de 13mm d'épaisseur permet une utilisation très ergonomique et un effet antifatigue.**
- **Le système d'assemblage flexible (dalle 91×91 cm, angle intérieur (45°) et angle extérieur (22,5°)) permet une adaptation optimale aux installations existantes.**
- **Bordures flexibles permettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.**
- **Résistance au glissement R9 suivant DIN51130 et BGR181. Mélange 100 % caoutchouc naturel pour usage général.**
- **Sans métaux lourds ni silicones, convient donc pour les peintures.**
- **Sans DOP, DMF ni substances appauvrissant la couche d'ozone.**

Dalles avec angle intérieur de 45°, 4,5 kg, couleur: noir. Dalles avec angle intérieur de 22,5°, 6,4 kg, couleur: noir.

#### Adapté(s) pour:

Les bordures 964558 réf. 22,5IN et 22,5OUT conviennent aux tapis de travail 964556 réf. 22,5.

### Description technique

Avec arêtes de sécurité	extensible
Enfichable	oui
Epaisseur	13 mm

Angle	22,5 degré
Surface	Surface antidérapante
Matière	Mélange de caoutchouc naturel
Longueur	91 cm
Poids	6,4 kg
Angle intérieur	22,5 degré
Résistance au glissement suivant DIN 51130, BGR 181	R9
Référence fabricant	Skywalker HD O-Curve (black)
Confort position debout	Antidérapant
Confort position debout	Isolation (température)
Confort position debout	Antifatigue
Protection antichocs	Plancher
Propriété du matériau	non résistant à l'huile
Couleur	noir
Type de produit	Tapis de travail