

Garant**Lame de rainurage eco renforcé, à droite, Hauteur lame h₅ / largeur gorge w: 26/3mm****Données de commande**

N° commande	273854 26/3
GTIN	4045197989154
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.
Avec apport de lubrifiant pour mandrins d'autres fabricants.

Attention:

Clé de montage 279920 à commander séparément.

Remarque(s):

De par sa conception, non compatible avec les porte-outils EWS 319148 et 319149.
Clé de montage 279920 à commander séparément. A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Description technique

Hauteur h ₁	21,4 mm
Hauteur de lame h ₅	26 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Série	Eco
Pour Ø pièce max.	65 mm
Longueur totale L	83,5 mm
Type d'utilisation	à droite

Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage