

**Garant**
**Lame de rainurage eco, neutre, Type: 26/2mm**

**Données de commande**

N° commande	273856 26/2
GTIN	4045197989338
Classe d'article	21W

**Description**
**Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille. Avec apport de lubrifiant pour mandrins d'autres fabricants (par ex. EWS).

**Utilisation:**

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319132 – 319133.

**Pièce(s) de rechange:**

Bouchon fileté 279828 1.

**Attention:**

Clé de montage 279920 à commander séparément.

**Remarque(s):**

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

**Description technique**

Hauteur $h_1$	21,4 mm
Largeur de gorge $w$	2 mm
Pour $\varnothing$ pièce max.	60 mm
Série	Eco
Hauteur de lame $h_5$	26 mm

Longueur totale L	120 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage