

Garant
Lame de rainurage eco, neutre, Type: 32/6mm

Données de commande

N° commande	273856 32/6
GTIN	4045197989390
Classe d'article	21W

Description
Exécution:

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille. Avec apport de lubrifiant pour mandrins d'autres fabricants (par ex. EWS).

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319132 – 319133.

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 1.

Attention:

Clé de montage 279920 à commander séparément.

Remarque(s):

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Description technique

Largeur de gorge w	6 mm
Série	Eco
Pour Ø pièce max.	110 mm
Hauteur h ₁	25 mm
Hauteur de lame h ₅	32 mm

Longueur totale L	150 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage