

Bac pour rayonnage verni, avec caillebotis, Pour longueur de lisse (mm) / Volume de récupération (l): 2700/240



Données de commande

N° commande	983015 2700/240
GTIN	2050001937674
Classe d'article	96U

Description

Exécution:

En tôle d'acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.
Avec caillebotis galvanisé.

Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité et pour le soutirage de fûts. Pour **liquides inflammables des catégories SGH 1 – 3** ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 – 4**.

Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Adapté(s) pour:

Casiers à palettes, prof. 1100 mm. Pour rayonnages à palettes 991202 – 991227.

Coloris:

En standard, bleu clair RAL 5012.

Description technique

Largeur	2650 mm
Profondeur	1300 mm
Volume de récupération	240 l
Poids	190 kg
Hauteur	210 mm

Pour longueur de lisse	2700 mm
Charge de surface	1000 kg/m ²
Epaisseur du matériau	3 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Type de produit	Bac pour rayonnage