


Bordure, Jaune, Angle: 45degré



Données de commande

N° commande	964558 45
GTIN	662641856608
Classe d'article	96C

Description

Exécution:

- **Tapis industriels avec surface antidérapante fermée.**
- **Le matériau de 13mm d'épaisseur permet une utilisation très ergonomique et un effet antifatigue.**
- **Le système d'assemblage flexible (dalle 91×91 cm, angle intérieur (45°) et angle extérieur (22,5°)) permet une adaptation optimale aux installations existantes.**
- **Bordures flexibles permettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.**
- **Résistance au glissement R9 suivant DIN51130 et BGR181. Mélange 100 % caoutchouc naturel pour usage général.**
- **Sans métaux lourds ni silicones, convient donc pour les peintures.**
- **Sans DOP, DMF ni substances appauvrissant la couche d'ozone.**

Bordures emboîtables **avec** picots de fixation 76 cm. Couleur: jaune. Bordures emboîtables **avec** picots de fixation 76 cm. Couleur: jaune.

Adapté(s) pour:

La bordure 964558 réf. 45 convient aux tapis de travail 964556 réf. 45.

Description technique

Longueur	76 cm
----------	-------

Matière	Mélange de caoutchouc naturel
Angle	45 degré
Picots de fixation	avec picots de fixation
Référence fabricant	Skywalker HD i-Curve™ Ramp Nitrile Male
Confort position debout	Antidérapant
Confort position debout	Antifatigue
Confort position debout	Isolation (température)
Protection antichocs	Plancher
Propriété du matériau	non résistant à l'huile
Attribut des noms de produit	Jaune
Couleur	jaune
Type de produit	Bordure