


## Tapis de travail 100 % caoutchouc nitrile difficilement inflammable, noir



### Données de commande

N° commande	964567
GTIN	662641780248
Classe d'article	96C

### Description

#### Exécution:

Mélange 100% caoutchouc nitrile, **résistants aux huiles.**

**Difficilement inflammables** (conviennent pour les postes de travail de soudure).

Testés sur l'inflammabilité classe Bfl-S1 suivant DIN EN 13501 et classe 1 suivant ASTM E648-03 (NFPA253).

#### Description:

- **Tapis industriels avec surface antidérapante fermée.**
- **Le matériau de 19 mm d'épaisseur permet une utilisation très ergonomique et un effet antifatigue.**
- **Le système d'assemblage flexible (dalle 91×91 cm) permet une adaptation optimale aux conditions locales.**
- **Bordures flexibles permettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.**
- **Résistance au glissement R9 suivant DIN 51130 et BGR 181. En caoutchouc pratiquement indestructible.**
- **Sans silicone, convient donc pour les peintures. Résistants à la plupart des produits chimiques et aux températures extrêmes.**

#### Remarque(s):

Bordures adaptées, voir codes art. 964577 et 964578 réf. 0 et 1.

En cas de génération importante d'étincelles, veiller à une bonne ventilation.

### Description technique

Largeur	91 cm
---------	-------

Enfichable	oui
Epaisseur	19 mm
Sans silicone	oui
Matière	Caoutchouc nitrile
Surface	Surface antidérapante
Longueur	91 cm
Poids	12,7 kg
Avec arêtes de sécurité	extensible
Résistance au glissement suivant DIN 51130, BGR 181	R9
Référence fabricant	Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Confort position debout	Antidérapant
Confort position debout	Isolation (température)
Confort position debout	Antifatigue
Protection antichocs	Plancher
Propriété du matériau	résistant à l'huile
Propriété du matériau	difficilement inflammable
Couleur	noir
Type de produit	Tapis de travail