



## Paire de gants avec picots, Taille des gants: 6



### Données de commande

N° commande	094301 6
GTIN	4045197989451
Classe d'article	02H

### Description

#### Exécution:

Gants de montage respirants à revêtement nitrile PU innovant, à base d'eau pour les contraintes les plus élevées en termes de précision, de flexibilité et de sensibilité au toucher dans les environnements secs et légèrement huileux. Surface particulièrement finement structurée grâce au processus de finition élaboré. Longévité élevée grâce à leur excellente résistance à l'abrasion. Sans DMF.

Avec **picots nitrile supplémentaires** améliorant la prise en main et prolongeant la durée de vie.

#### Norme:

EN 388; EN ISO 21420

#### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Taille des gants	6
Type de gants	Gants multi-usages

Catégorie de protection	Catégorie II
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	12
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Hypoallergénique
EN 388	4131X
Matériau support	Lycra®, polyamide
Revêtement	PU à base d'eau/Nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Longueur	255 mm
Couleur	noir / gris
Tricot technologique	15G
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages