

Garant

Étau haute pression CN HiPo Clamp avec amplificateur de puissance, Type: 1250



Données de commande

N° commande	360465 1250
GTIN	4045197991256
Classe d'article	31F

Description

Exécution:

- Parallélisme des mors 0,02 mm.
- Dimension de réglage compatible pour produits courants.
- Modèle universel pour différents systèmes de mors.
- Glissière trempée par induction.
- Broche entièrement fermée (réduction des opérations de nettoyage).
- Trous filetés sur les deux côtés pour la butée de pièce.
- Avec alésages 18M16 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.
- Toutes les faces rectifiées, sauf la face avant: montage horizontal et latéral.
- Possibilité d'ajouter un renvoi d'angle.
- Broche entièrement protégée et nitrurée.
- Filetage pour butée de pièce.

Exécution - Descriptif:

- Parallélisme des mors 0,02 mm.
- Glissière trempée par induction.
- Avec alésages 18M16 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.
- Toutes les faces rectifiées, sauf la face avant: montage horizontal et latéral.
- Broche entièrement protégée et nitrurée.

Livraison:

4 brides de serrage et manivelle. **Sans mors étagés.**

Accessoire(s):

- Mors courants en réf. 125, p. ex. 361400 – 361660, 362390 – 362600, 361295, 361296.
- Kit de réglage et d'assemblage, 360530.
- Butée de pièce, manivelle, 360555; 360800.

- **Boulons 360025.**
- **Renvoi d'angle 360471.**

Remarque(s):

- **Rallonge de corps de base adaptée 125, voir 360467_125 dans la LPR.**
- **La réf. 125X est fournie avec les mors 361295 125 et 361296 125. Utilisation possible avec des mors supplémentaires Xpent.**
- **Rallonge de corps de base adaptée 160: 360420 160**

Remarque(s) - Descriptif:

La réf. 125X est fournie avec les mors 361295 125 et 361296 125. Utilisation possible avec des mors supplémentaires XPent.

Description technique

r ±0,015	118 mm
o -0,02	40 mm
Ecartement rainure p H7	20 mm
Rainure transversale n H7	20 mm
Hauteur mors h	39,5 mm
Plage de serrage b	0 - 182 mm
Rainure longitudinale l H7	20 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	HiPo
Largeur corps de base B	125 mm
Plage de serrage d	131 - 313 mm
Force de serrage maximale	40 kN
m ±0,02	180 mm
s - 0,02	62 mm
Longueur totale L	512 mm
Longueur corps de base a	424 mm
Hauteur corps de base c -0,02	100 mm
Exécution	Systèmes de serrage à point zéro
Poids	35 kg
t	144 mm
Série	HiPoClamp

Type de produit

Etaux machine

Accessoires

Mors rapporté, système "Clic" Pour type 125	361962 125
Base fixe pour rallonges Pour type 125	360467 125
Mors rapporté, système "Clic" Pour type 125	361952 125
Mors rapporté pour coté étagé Pour type 125	361972 125