



Marche-pied de sécurité simple accès avec arceau, Nombre de marches avec plancher: 4



Données de commande

N° commande	966010 4
GTIN	4003866414949
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Marches striées antidérapantes de 205 mm de profondeur. Stabilité assurée par un raidisseur et un patin antidérapant. Avec arceau de sécurité haut. Avec roulettes.

Norme:

DIN EN 14183.

Description technique

Poids	10,5 kg
Accessibilité	d'un seul côté
Hauteur de plate-forme	0,88 m
Nombre de marches avec plancher	4
Profondeur d'échelon/de marche	205 mm
Roulettes	oui

Hauteur de travail env.	2,9 m
Exécution marchepied	étage
Amplitude au sol	0,59 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Escabeau pliant de sécurité