



Plate-forme de travail, repliable, à double accès, Nombre de marches avec plancher: 2X2



Données de commande

N° commande	966070 2X2
GTIN	4003866403721
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium.

Grande plate-forme avec assemblage à charnière.

Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

Norme:

DIN EN 14183.

Description technique

Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Hauteur de travail env.	2,49 m
Nombre de marches avec plancher	2x2
Poids	5,7 kg
Hauteur de plate-forme	0,49 m

Amplitude au sol	0,7 m
Profondeur plate-forme	300 mm
Largeur plate-forme	600 mm
Accessibilité	des deux côtés
Exécution marchepied	étage
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Plates-formes de travail