



Plate-forme «machine» aluminium, Nombre de marches avec plancher: 4



Données de commande

N° commande	966148 4
GTIN	4003866400348
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Construction en aluminium légère et robuste, marches en tôle d'aluminium striée, 200 mm de profondeur, plancher 350 × 577 mm.

Norme:

DIN EN 14183.

Description technique

Hauteur de travail env.	2,8 m
Largeur surface de base	1,1 m
Largeur plate-forme	577 mm
Profondeur d'échelon/de marche	200 mm
Prof. surface de base	0,71 m
Hauteur de plate-forme	0,8 m
Profondeur plate-forme	350 mm
Poids	10,1 kg
Accessibilité	d'un seul côté

Norme	DIN EN 14183
Nombre de marches avec plancher	4
Exécution marchepied	Marche
Matière	Marche en tôle d'aluminium striée
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Plates-formes de travail

Accessoires

Sabot intérieur Type 1	966320 1
------------------------	----------