

**Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X3****Données de commande**

N° commande	966050 2X3
GTIN	4003866403530
Classe d'article	96Z

**Description****Exécution:**

Marches et montants en profilés d'aluminium. Grande plate-forme avec assemblage à charnière. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

**Norme:**

**DIN EN 131.**

**Description technique**

Hauteur lisse	87 mm
Hauteur de travail env.	2,25 m
Poids	4,5 kg
Sécurité d'écartement	Assemblage rigide des deux côtés
Nombre de marches	2x3
Amplitude au sol	0,41 m

Norme	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Matière	Marches et montants en profilés d'aluminium
Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Longueur échelle	0,74 m
Exécution marchepied	Marche
Accessibilité	des deux côtés
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes