



## Plate-forme de travail, repliable, à double accès, Nombre de marches avec plancher: 2X3



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 966070 2X3    |
| GTIN             | 4003866403738 |
| Classe d'article | 96Z           |

### Description

#### Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium.

Grande plate-forme avec assemblage à charnière.

Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

#### Norme:

**DIN EN 14183.**

### Description technique

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Accessibilité           | des deux côtés |
| Hauteur de plate-forme  | 0,74 m         |
| Amplitude au sol        | 0,75 m         |
| Hauteur de travail env. | 2,74 m         |
| Poids                   | 7,9 kg         |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Nombre de marches avec plancher             | 2x3                      |
| Exécution marchepied                        | étage                    |
| Profondeur plate-forme                      | 300 mm                   |
| Profondeur d'échelon/de marche              | 85 mm                    |
| Largeur plate-forme                         | 600 mm                   |
| Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg                   |
| Type de produit                             | Plates-formes de travail |