



Plate-forme de travail, repliable, à double accès, Nombre de marches avec plancher: 2X4



Données de commande

N° commande	966070 2X4
GTIN	4003866403745
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium.

Grande plate-forme avec assemblage à charnière.

Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

Norme:

DIN EN 14183.

Description technique

Poids	10,3 kg
Largeur plate-forme	600 mm
Accessibilité	des deux côtés
Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Hauteur de travail env.	2,99 m

Profondeur plate-forme	300 mm
Exécution marchepied	étage
Nombre de marches avec plancher	2×4
Hauteur de plate-forme	0,99 m
Amplitude au sol	0,8 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Plates-formes de travail