



## Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X5



### Données de commande

N° commande	966050 2X5
GTIN	4003866403554
Classe d'article	96Z

### Description

#### Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Grande plate-forme avec assemblage à charnière. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

#### Norme:

**DIN EN 131.**

### Description technique

Matière	Marches et montants en profilés d'aluminium
Exécution marchepied	Marche
Sécurité d'écartement	Assemblage rigide des deux côtés
Longueur échelle	1,2 m
Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Norme	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694

Hauteur lisse	87 mm
Hauteur de travail env.	2,65 m
Nombre de marches	2×5
Amplitude au sol	0,45 m
Poids	7,5 kg
Accessibilité	des deux côtés
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes