



Echelle pliante à simple accès, Nombre de marches avec plancher: 7



Données de commande

N° commande	966000 7
GTIN	4003866403370
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Grande plate-forme de sécurité (380 × 260 mm) avec assemblage à charnière, **garde-corps** et large **plateau**. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés. Avec deux crochets pour seaux.

Norme:

DIN EN 131.

Description technique

Norme	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Hauteur lisse	87 mm
Plateau disponible	oui
Matière	Marches et montants en profilés d'aluminium
Profondeur d'échelon/de marche	85 mm

Poids	10,5 kg
Hauteur plate-forme	1,55 m
Nombre de marches avec plancher	7
Amplitude au sol	0,54 m
Hauteur de travail env.	3,55 m
Exécution marche pied	Marche
Longueur échelle	2,35 m
Accessibilité	d'un seul côté
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes