



## Echelle pliante à simple accès, Nombre de marches avec plancher: 8



### Données de commande

N° commande	966000 8
GTIN	4003866403387
Classe d'article	96Z

### Description

#### Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Grande plate-forme de sécurité (380 × 260 mm) avec assemblage à charnière, **garde-corps** et large **plateau**. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés. Avec deux crochets pour seaux.

#### Norme:

**DIN EN 131.**

### Description technique

Matière	Marches et montants en profilés d'aluminium
Hauteur de travail env.	3,75 m
Poids	13 kg
Exécution marchepied	Marche
Longueur échelle	2,6 m

Plateau disponible	oui
Norme	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Hauteur lisse	87 mm
Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Hauteur plate-forme	1,75 m
Nombre de marches avec plancher	8
Amplitude au sol	0,56 m
Accessibilité	d'un seul côté
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes