

**Echelle d'appui, Nombre de marches: 10****Données de commande**

N° commande	966080 10
GTIN	4003866403806
Classe d'article	96Z

**Description****Exécution:**

Marches et montants en profilés d'aluminium.

Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté.

Particulièrement légères et donc faciles à transporter, avec face extérieure des montants lisse et antidérapante.

**Largeur extérieure: 400 mm.**

**Norme:**

**DIN EN 131.**

**Description technique**

Longueur échelle	2,54 m
Hauteur de travail env.	3,45 m
Nombre de marches	10
Matière	Marches et montants en profilés d'aluminium

Poids	7,2 kg
Exécution marchepied	étage
Norme	DIN EN 131-2
Largeur	400 mm
Hauteur lisse	87 mm
Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles d'appui