

**Echelle d'appui, Nombre de marches: 12****Données de commande**

N° commande	966080 12
GTIN	4003866403820
Classe d'article	96Z

Description**Exécution:**

Marches et montants en profilés d'aluminium.

Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté.

Particulièrement légères et donc faciles à transporter, avec face extérieure des montants lisse et antidérapante.

Largeur extérieure: 400 mm.

Norme:

DIN EN 131.

Description technique

Exécution marchepied	étage
Hauteur de travail env.	3,9 m
Norme	DIN EN 131-2
Matière	Marches et montants en profilés d'aluminium

Hauteur lisse	87 mm
Poids	8,5 kg
Largeur	400 mm
Nombre de marches	12
Longueur échelle	2,99 m
Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles d'appui