



Echelle double à échelons, 100% plastique, à double accès, Nombre d'échelons: 2X4



Données de commande

N° commande	966060 2X4
GTIN	4003866412617
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Montant et échelons (30×30 mm) en plastique renforcé de fibres de verre pour une résistance particulièrement élevée aux produits chimiques. Sécurité d'écartement grâce à une sangle en perlon très résistante. Sabots en plastique interchangeables pour un positionnement antidérapant.

Utilisation:

Echelles de sécurité pour interventions spéciales dans l'industrie chimique et pharmaceutique ainsi que dans les centrales électriques, les usines de gaz et les sociétés de distribution d'eau.

Norme:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Description technique

Poids	7,5 kg
-------	--------

Sécurité d'écartement	par une sangle en perlon très résistante
Hauteur de travail env.	2,6 m
Exécution marchepied	Echelon
Grande résistance chimique	oui
Nombre de marches	2×4
Amplitude au sol	0,48 m
Longueur échelle	1,32 m
Profondeur d'échelon/de marche	30 mm
Matière	Montants et échelons en plastique renforcé de fibres de verre
Norme	DIN EN 61478
Accessibilité	des deux côtés
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes