



## Echelle multi-usages 3 éléments, Nombre d'échelons: 3X12



### Données de commande

N° commande	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Classe d'article	96Z

### Description

#### Exécution:

Echelons et montants en profilés d'aluminium. Assemblage échelon-montant par un sertissage de qualité très résistant.

Sécurité d'écartement grâce à une sangle en perlon très résistante et 1 assemblage fixe.

Ferrures englobant le montant (interchangeables).

Echelle supérieure avec crochet de fixation et sécurité de levage. Stabilité optimale grâce à des traverses extra larges. L'échelle supérieure ne peut pas être retirée pour être utilisée seule.

#### Norme:

**DIN EN 131.**

### Description technique

Longueur comme échelle d'appui 2 éléments et comme échelle pliante avec partie creuse	6,1 m
Norme	DIN EN 131-2
Longueur éléments	3,55 m
Hauteur lisse	98 mm

Poids	28,8 kg
Exécution marchepied	Echelon
Nombre de marches	3×12
Longueur échelle dépliée	8,6 m
Largeur traverses	1,2 m
Matière	Echelons et montants en profilés d'aluminium
Hauteur de travail max. comme échelle d'appui 3 éléments env.	9,35 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles multi-usages