

Echelle multi-usages 3 éléments avec 1 traverse, comme échelle d'appui, echelle pliante avec partie creuse, nombre d'échelons possibles  $3\times8$  –  $3\times12$ , Nombre d'échelons:  $3\times12$ 



### Données de commande

N° commande	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Classe d'article	96Z

# **Description**

#### **Exécution:**

Echelons et montants en profilés d'aluminium. Assemblage échelon-montant par un sertissage de qualité très résistant.

Sécurité d'écartement grâce à une sangle en perlon très résistante et 1 assemblage fixe. Ferrures englobant le montant (interchangeables).

Echelle supérieure avec crochet de fixation et sécurité de levage. Stabilité optimale grâce à des traverses extra larges. L'échelle supérieure ne peut pas être retirée pour être utilisée seule.

### Norme:

**DIN EN 131.** 

## **Description technique**

Longueur comme échelle d'appui 2 éléments et comme échelle pliante avec partie creuse	6,1 m
Norme	DIN EN 131-2



Longueur éléments	3,55 m
Hauteur lisse	98 mm
Poids	28,8 kg
Exécution marchepied	Echelon
Nombre de marches	3×12
Longueur échelle dépliée	8,6 m
Largeur traverses	1,2 m
Matière	Echelons et montants en profilés d'aluminium
Hauteur de travail max. comme échelle d'appui 3 éléments env.	9,35 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles multi-usages