



Marche-pied de sécurité simple accès sans arceau, Nombre de marches avec plancher: 2



Données de commande

N° commande	966005 2
GTIN	4003866414901
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Marches striées antidérapantes de 205 mm de profondeur. Stabilité assurée par un raidisseur et un patin antidérapant.

Norme:

DIN EN 14183.

Description technique

Nombre de marches avec plancher	2
Accessibilité	d'un seul côté
Amplitude au sol	0,55 m
Poids	4,7 kg
Profondeur d'échelon/de marche	205 mm
Exécution marchepied	étage
Hauteur de travail env.	2,45 m

Hauteur de plate-forme	0,44 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Escabeau pliant de sécurité