

**Echelle d'appui, Nombre de marches: 14****Données de commande**

N° commande	966080 14
GTIN	4003866403844
Classe d'article	96Z

Description**Exécution:**

Marches et montants en profilés d'aluminium.

Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté.

Particulièrement légères et donc faciles à transporter, avec face extérieure des montants lisse et antidérapante.

Largeur extérieure: 400 mm.

Norme:

DIN EN 131.

Remarque(s):

Suivant DIN EN 131 avec traverse.

Description technique

Matière	Marches et montants en profilés d'aluminium
Exécution marchepied	étage

Norme	DIN EN 131-2
Hauteur de travail env.	4,35 m
Largeur	400 mm
Hauteur lisse	87 mm
Longueur échelle	3,42 m
Poids	11,4 kg
Nombre de marches	14
Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Nombre de traverses	1
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles d'appui