



Marche-pied de sécurité simple accès sans arceau, Nombre de marches avec plancher: 3



Données de commande

N° commande	966005 3
GTIN	4003866414918
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Marches striées antidérapantes de 205 mm de profondeur. Stabilité assurée par un raidisseur et un patin antidérapant.

Norme:

DIN EN 14183.

Description technique

Nombre de marches avec plancher	3
Amplitude au sol	0,57 m
Profondeur d'échelon/de marche	205 mm
Exécution marchepied	étage
Hauteur de plate-forme	0,66 m
Hauteur de travail env.	2,65 m
Accessibilité	d'un seul côté

Poids	7 kg
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Escabeau pliant de sécurité