



Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X10



Données de commande

N° commande	966050 2X10
GTIN	4003866403608
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Grande plate-forme avec assemblage à charnière. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

Norme:

DIN EN 131.

Description technique

Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Amplitude au sol	0,56 m
Longueur échelle	2,35 m
Hauteur lisse	87 mm
Exécution marchepied	Marche
Hauteur de travail env.	3,75 m

Sécurité d'écartement	Assemblage rigide des deux côtés
Nombre de marches	2×10
Matière	Marches et montants en profilés d'aluminium
Norme	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Poids	15,5 kg
Accessibilité	des deux côtés
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes