



Marche-pied de sécurité simple accès avec arceau, Nombre de marches avec plancher: 3



Données de commande

N° commande	966010 3
GTIN	4003866414932
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Marches striées antidérapantes de 205 mm de profondeur. Stabilité assurée par un raidisseur et un patin antidérapant. Avec arceau de sécurité haut. Avec roulettes.

Norme:

DIN EN 14183.

Description technique

Roulettes	oui
Poids	8,5 kg
Hauteur de travail env.	2,65 m
Nombre de marches avec plancher	3
Accessibilité	d'un seul côté
Hauteur de plate-forme	0,66 m

Amplitude au sol	0,57 m
Profondeur d'échelon/de marche	205 mm
Exécution marchepied	étage
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Escabeau pliant de sécurité