



Echelle double à échelons, 100% plastique, à double accès, Nombre d'échelons: 2X10



Données de commande

N° commande	966060 2X10
GTIN	4003866412587
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Montant et échelons (30×30 mm) en plastique renforcé de fibres de verre pour une résistance particulièrement élevée aux produits chimiques. Sécurité d'écartement grâce à une sangle en perlon très résistante. Sabots en plastique interchangeables pour un positionnement antidérapant.

Utilisation:

Echelles de sécurité pour interventions spéciales dans l'industrie chimique et pharmaceutique ainsi que dans les centrales électriques, les usines de gaz et les sociétés de distribution d'eau.

Norme:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Description technique

Longueur échelle	3 m
------------------	-----

Amplitude au sol	0,65 m
Nombre de marches	2×10
Exécution marchepied	Echelon
Profondeur d'échelon/de marche	30 mm
Norme	DIN EN 61478
Grande résistance chimique	oui
Matière	Montants et échelons en plastique renforcé de fibres de verre
Poids	17 kg
Sécurité d'écartement	par une sangle en perlon très résistante
Hauteur de travail env.	4,15 m
Accessibilité	des deux côtés
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes