

Cadre Type S610-N, Hauteur: 4000 mm**Données de commande**

N° commande	991270 4000
GTIN	2050001687029
Classe d'article	96P

Description**Exécution:**

Profilés de cadre avec renfort d'ossature. Les plaques d'assise massives transmettent la charge au sol. 4 tirants d'ancrage fournis par cadre.

Description:**Dimensions de montage :****Longueur totale du rayonnage :**

Pour les cadres-supports S610-N et S620-N : longueur nominale + nombre de supports × 86 mm.
Pour les cadres-supports S625-N et S635-N : longueur nominale + nombre de supports × 110 mm.

Adapté(s) pour :

Rayonnages à palettes jusqu'à l'année de construction 07/2018.

Coloris:

Similaire à RAL 5017 bleu signalisation, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

La charge admissible requise de la travée détermine le type de cadre. A cet égard, se reporter au tableau des charges.

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Profondeur: 800 mm

Description technique

Type de profilé de cadre	S610-N
Hauteur	4000 mm
Profondeur	800 mm