

**Plate-forme roulante, double accès, Nombre de marches avec plancher: 7****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 966270 7      |
| GTIN             | 4003866419852 |
| Classe d'article | 96Z           |

**Description****Exécution:**

Plates-formes confortables avec marches de 200 mm de profondeur (inclinaison 60°). Plancher spacieux (600×800 mm) avec garde-corps (1 m de haut) et appui pour les pieds et les genoux. Quatre roulettes à ressort Ø 125 mm (dont 2 avec blocage).

**Norme:**

**DIN EN 131-7**

**Remarque(s):**

- **Main courante non fournie. A commander séparément sous le code art. 966225.**
- **Livrées en différents éléments à monter. Livraison sans montage.**

**Description technique**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Prof. surface de base          | 2,62 m |
| Hauteur de plate-forme         | 1,68 m |
| Largeur plate-forme            | 600 mm |
| Profondeur d'échelon/de marche | 200 mm |

|  |                |
|--|----------------|
| Profondeur plate-forme                       | 800 mm         |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2              |
| Inclinaison marches                          | 60 degré       |
| Poids  | 57,5 kg        |
| Norme  | DIN EN 131-7   |
| Accessibilité                                | des deux côtés |
| Ø roulettes directrices                      | 125 mm         |
| Nombre de marches avec plancher              | 7              |
| Nombre de roulettes directrices sans blocage | 2              |
| Avec garde-corps                             | oui            |
| Largeur surface de base                      | 0,98 m         |
| Exécution marchepied                         | Marche         |
| Stabilisateur genoux                         | oui            |
| Charge admissible échelles et plates-formes  | 150 kg         |
| Principe "two hands free"                    | oui            |
| Type de produit                              | Plates-formes  |